

Поворотний привід DRRD-35-180-FH-PA

Номер деталі: 1526825

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	35
Кут амортизації	36 град.
Діапазон регулювання кута повороту в кожному кінцевому положенні	+10 /-150 deg
Кут повороту	180 град.
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	рейка/шестерня
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	15.8 Н·м
Допустимий момент інерції маси	0.25 кгм²
Вага продукту	4510 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором З внутрішньою різьбою за бажанням:
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Загартована сталь
Матеріал покриття	Алюміній Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Гладко анодований