

# Пластикова трубка PAN-10X1,5-SI

Номер деталі: 152701

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення  |
|---|---|
| Зовнішній Ø                               | 10 мм   |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 58 мм   |
| Внутрішній Ø                              | 7 мм  |
| Мінімальний радіус вигину                 | 27 мм   |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                                   |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1.7 МПа<br>-0.95 бар...17 бар<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Дозвіл                                    | TÜV   |
| Морська класифікація                      | Див. сертифікат   |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00  |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L  |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...80 °C  |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.042 кг/м  |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм                             |
| Колір                                     | Срібло  |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 55 +/-3   |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал трубки                           | TPE-A   |