

Кутова колекторна плита NAVW-1/4-1-ISO

Номер деталі: 152789

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5599-1
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Ester oil < 0.1mg/m ³ , according to ISO 8573-1:2010 [::-2]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...80 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	320 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12/14	G1/8
Підключення живлення пілотів 12	G1/8
Підключення пілотного повітря 14	G1/8
Підключення пілотного повітря 12	G1/8
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Матеріал монтажною плити	Алюміній литий під тиском