


Паралельний комплект EAMM-U-110-D60-60H-120-S1

Номер деталі: 1530621

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------|
| Розмір | 110 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 5000 об/хв |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 799 кг·мм ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.3 Н·м |
| Передаваний крутний момент | 25 Н·м |
| Вага продукту | 5270 г |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D60B |
| Код інтерфейсу Motor In | 60H |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |