

# T-подібний фітинг QSMT-3

Номер деталі: 153365

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Mini                                                                |
| Номінальний розмір                               | 1.6 мм                                                              |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                           |
| Конструкція                                      | Форма Т<br>Принцип «Push-Pull».                                     |
| Розмір упаковки                                  | 10                                                                  |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                           |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...87 psi                                                |
| Робочий тиск в залежності від температури        | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                                            |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °C...80 °C                                                      |
| Вага продукту                                    | 1.7 г                                                               |
| Кількість виходів                                | 2                                                                   |
| Кількість провідників                            | 1                                                                   |
| Пневматичний порт 1                              | Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм                                       |
| Пневматичне з'єднання 2                          | Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм                                       |
| Колір розчепного кільця                          | Синій                                                               |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                                  |
| Матеріал корпусу                                 | PBT                                                                 |
| Матеріал звільняючого кільця                     | POM                                                                 |
| Матеріал ущільнення трубки                       | NBR                                                                 |
| Матеріал хомута для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                                     |