

# Кутовий фітинг QSRL-1/8-5/32-U

Номер деталі: 153963

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                    |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Покриття                                       |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                      |
| Конструкція                                         | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                |
| Розмір упаковки                                     | 1                                              |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні    | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар       |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | -13.775 psi...145 psi                          |
| Морська класифікація                                | Див. сертифікат                                |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища                | -10 °C...60 °C                                 |
| Максимальний момент дотягування                     | 8 Н·м                                          |
| Тип кріплення                                       | Зовнішній шестигранник 1/2                     |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба 1/8 NPT                        |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для трубки з зовнішнім Ø 5/32"                 |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 14 °F...140 °F                                 |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                          |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                                    | PBT                                            |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                            |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                            |
| Матеріал хомута для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                |