

Індикатор
DASI-Q11-35/40-A-SL
Номер деталі: 1548155

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	35 40
Конструкція	Для пазу типу T
Для поршня Ø	Ø35 Ø40
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	8 г
Тип кріплення	Кріплення у T-подібний паз З різьбовим штифтом З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований