

Тримач давача
DASI-Q11-35-A-SR
Номер деталі: 1550870

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	35
Конструкція	Для пазу типу T Плита кріплення давачів
Для поршня Ø	Ø35
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	62 г
Тип кріплення	Кріплення у T-подібний паз з наскрізним отвором і гвинтом Зі шліцевими гайками
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований