

**Лічильник
PZV-E-C**
Номер деталі: 15608

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом
Тип скидання	Ручна кнопка або пневматичний сигнал
Дисплей	5 цифровий
Перепад тиску, привід	0,2 ± 0,1 bar
Відновлення тиску відключення	0,15 ± 0,1 bar
Тиск реакції приводу	0,6 ± 0,2 bar
Робочий тиск	2 бар...8 бар
Мінімальний тиск скидання	2 бар
Мінімальна довжина імпульсу для приводу	10 мс
Мінімальна довжина імпульсу для скидання	180 мс
Мінімальна тривалість паузи приводу	15 мс
Мінімальна тривалість паузи Скинути	50 мс
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	150 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Пневматичне з'єднання	M5