


**Фітинг**  
**N-1/2-P-13-MS**  
Номер деталі: 15636

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                      | Значення                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                               | 11 мм                                                           |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | Ущільнююче кільце                                               |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                       |
| Конструкція                                      | пряма форма                                                     |
| Розмір упаковки                                  | 1                                                               |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...16 бар                                              |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °C...60 °C                                                  |
| Максимальний момент дотягування                  | 18 Н·м                                                          |
| Вага продукту                                    | 45 г                                                            |
| Пневматичний порт 1                              | Зовнішня різьба G1/2                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                          | Для трубки з внутрішнім Ø 13 мм                                 |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                 | Латунь                                                          |