

## Фланцеве кріплення FUA-80

Номер деталі: 157306

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Розмір                               | 80                         |
| Положення монтажу                    | Будь-який                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...150 °C            |
| Вага продукту                        | 1910 г                     |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал кріплення                   | Кований алюмінієвий сплав  |
| Матеріал гвинтів                     | Сталь<br>Оцинкований       |