


Поворотний фланець SNGB-250

Номер деталі: 157512

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	250
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	16141 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	ковкий чавун
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована