

Ручний дублер
АНВ-MD/MF/MV
Номер деталі: 157651

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Тип кріплення	клацання
Матеріал корпусу	РА6 посилений