


Вакуумний фільтр VAF-РК-4

Номер деталі: 15889

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	3 мм
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь фільтрації	50 мкм
Робочий тиск	-0.95 бар...0 бар
Зверніть увагу на робочий тиск	Застосування тільки у відкритих вакуумних системах
Витрата при вакуумі = -0,075 МПа (-0,75 бар, -10,875 psi)	70 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	6 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Пневматичне з'єднання	РК-4 з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	РМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	Тканина РА
Матеріал корпусу	РА
Ефективність імпульсу при висуванні	8 бар