

Реле тиску PEV-1/4-A-SW27

Номер деталі: 159259

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Пневматичний/електричний перетворювач тиску
Діапазон вимірювання тиску	1 бар...10 бар
Робочий тиск	1 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...100 °C
Функція комутаційного елемента	чейнджер
Максимальна частота перемикачів	3 Гц
Максимальна вихідна комутаційна напруга змінного струму	250 V
Максимальна вихідна комутаційна напруга постійного струму	250 V
Максимальний вихідний струм	4000 mA
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...250 V
Електричне підключення	4-pin Роз'єм
Тип кріплення	Можливість вкручування
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	G1/4
Вага продукту	138 г
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал мембрана	NBR
Діапазон встановлення порогового значення	1 бар...10 бар
Ступінь захисту	IP65
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L