

**Ресивер**  
**CRVZS-0.75**  
Номер деталі: 160235

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                            | Значення                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Обсяг                                                  | 0,75 л                                                             |
| Положення монтажу                                      | Будь-який                                                          |
| Відповідає стандарту                                   | AD 2000                                                            |
| Робочий тиск                                           | -0.095 МПа...1.6 МПа<br>-0.95 бар...16 бар<br>-13.78 psi...232 psi |
| Дозвіл                                                 | CRN<br>TÜV                                                         |
| Орган сертифікації                                     | TSSACRNOH17477.5C                                                  |
| Робоче середовище                                      | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>азот             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 3 - сильний опір корозії                                           |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Допуск до харчової промисловості                       | див. розширену інформацію про матеріал                             |
| Температура середовища                                 | -10 °C...100 °C                                                    |
| Температура навколишнього середовища                   | -10 °C...100 °C                                                    |
| Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби | 23 Н·м                                                             |
| Вага продукту                                          | 736 г                                                              |
| Тип кріплення                                          | Кріпильні кліпси                                                   |
| Пневматичне з'єднання                                  | G1/4                                                               |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                                 |
| Матеріал резервуара стисненого повітря                 | високолегована нержавіюча сталь                                    |
| Затискачі для утримання матеріалу                      | високолегована нержавіюча сталь                                    |