

Ресивер CRVZS-2

Номер деталі: 160236

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Обсяг	2 л
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	AD 2000
Робочий тиск	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар -13.78 psi...232 psi
Дозвіл	CRN TÜV
Орган сертифікації	TSSACRNOH17477.5C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...100 °C
Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби	55 Н·м
Вага продукту	1681 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал резервуара стисненого повітря	високолегована нержавіюча сталь