


Амортизатор YSR-32-60-C

Номер деталі: 160274

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	60 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.5 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	60 мм
Максимальна сила удару	6000 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	380 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	220000 Дж
Максимальна залишкова енергія	2 Дж
Сила скидання	20 Н
Мінімальне зусилля введення	160 Н
Вага продукту	1220 г
Діапазон мас	400 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь