

T-подібний фітинг QST-V0-10

Номер деталі: 160535

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	8.1 мм
Вогневи пробування матеріалу	UL94 V-0 (корпус) UL94 V-0 (розжимне кільце)
Конструкція	Форма Т Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	27 г
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Колір розчепного кільця	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал звільняючого кільця	PBT
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь Латунь