

# Пластиковая трубка PAN-V0-12X1,5-SW

Номер деталі: 160553

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                     | 14 мм                                                                                                              |
| Зовнішній діаметр для фітинга                   | 12 мм                                                                                                              |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 65 мм                                                                                                              |
| Внутрішній Ø                                    | 9 мм                                                                                                               |
| Мінімальний радіус вигину                       | 43 мм                                                                                                              |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів                                                                                |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.3 МПа<br>-0.95 бар...3 бар                                                                          |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...43.5 psi                                                                                             |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар<br>-13.775 psi...174 psi                                                |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Мінеральне масло: максимум 0,3 МПа при максимум 90 °C<br>Вода: максимум 0,3 МПа при максимальній температурі 90 °C |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Мінеральна олива<br>Вода (рідка, без льоду)                      |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 V-0 (обшивка)                                                                                                 |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                     |
| Температура навколишнього середовища            | -30 °C...90 °C                                                                                                     |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.133 кг/м                                                                                                         |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга зовн. Ø 12 мм                                                                                |
| Колір                                           | Чорний                                                                                                             |
| Твердість по шкалі Shore                        | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                                             |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                 |
| Матеріал трубки                                 | PA12-P<br>PVC-P                                                                                                    |