


Безконтактний вимикач CRSMEO-4-K-LED-24

Номер деталі: 161775

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 мс
Час відключення	0.03 мс
Максимальна частота перемикачів	800 Гц
Максимальний вихідний струм	500 мА
Максимальна комутаційна здатність DC	10 Вт
Індуктивний захисний контур	Адаптований до котушок MZ, MY, ME
Захист від короткого замикання	ні
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...30 В
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	2.5 м
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-O
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Вага продукту	70 г

Особливості	Значення
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	PP
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L