

Кріплення
HZF-40
Номер деталі: 161808

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	142 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь