


# Поворотний фланець SZF-12

Номер деталі: 161818

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	20 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь