

# Кутовий роз'єм MPPE-3-B

Номер деталі: 161839

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Частота підключення                        | 500                               |
| Тип кріплення                              | з накидною гайкою                 |
| Положення монтажу                          | Будь-який                         |
| Вага продукту                              | 65 г                              |
| Електричне підключення                     | 8-ріп<br>Розетка кутова<br>паяний |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 60 В                              |
| Пропускна здатність по струму              | 5 А                               |
| Кабельний роз'єм                           | Pg9                               |
| Допустимий діаметр кабелю                  | 6 мм...8 мм                       |
| Перетин з'єднання                          | 0.75 мм <sup>2</sup>              |
| Ступінь захисту                            | IP67                              |
| Температура навколишнього середовища       | -30 °C...95 °C                    |
| Відповідність LABS                         | VDMA24364-B2-L                    |
| Матеріал корпусу                           | PA                                |
| Кольор корпусу                             | Чорний                            |
| Матеріал накидної гайки                    | PA                                |
| Матеріал штекерних контактів               | Мідь<br>Луджений                  |