

Опора цапфи CRLNZG-100/125

Номер деталі: 161877

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100/125
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	9 кН
Вага продукту	739 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	Пластик