

# Блок фільтрів LFMBA-1/8-D-MINI-A

Номер деталі: 162666

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                               | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                        | D                                                                      |
| Положення монтажу                    | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Ступінь фільтрації                   | 0.01 мкм                                                               |
| Ефективність фільтра                 | 99.9999 %                                                              |
| Відведення конденсату                | Повністю автоматичний                                                  |
| Конструкція                          | волоконний фільтр                                                      |
| Максимальна об'єм конденсату         | 22 мл                                                                  |
| Кришка контейнера                    | Металевий захист                                                       |
| Робочий тиск                         | 1.5 бар...12 бар                                                       |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Інертні гази |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Клас чистоти повітря на виході       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Інертні гази        |
| Температура середовища               | 1.5 °C...60 °C                                                         |
| Залишковий вміст мастила             | 0.01 мг/м³                                                             |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                        | 500 г                                                                  |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                              |
| Пневматичний порт 1                  | G1/8                                                                   |
| Пневматичне з'єднання 2              | G1/8                                                                   |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал фільтра                     | Боросилікатне волокно                                                  |
| Матеріал корпусу                     | Цинк дитий під тиском                                                  |
| Матеріал ємності                     | PC                                                                     |