

Монтажна плита PAML-CP-186-HP3-G212

Номер деталі: 1629299

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	186
Номінальний розмір DN	54
Модельний ряд	L
Робочий тиск	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	4900 г
Пневматичний порт 1	G2 1/2
Пневматичне з'єднання 2	G2 1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь