

Муфта однонапрямна FLSM-12-L

Номер деталі: 164229

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Напрямок обертання	обертання проти годинникової стрілки
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	1.2 Н·м
Вага продукту	300 г
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Загартована сталь
Матеріал валу	Загартована сталь