

Кутовий роз'єм PEV-1/4-WD-LED-24

Номер деталі: 164274

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 175301-803
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий LED зелений
Тип кріплення	міцно закручений
Кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення типу А на основі EN 175301-803
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Центральний гвинт M3
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клемма
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	5
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	5
Діапазон робочої напруги постійного струму	15 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	8 А
Кабельний роз'єм	Pg11
Допустимий діаметр кабелю	4.5 мм...11 мм
Перетин з'єднання	0.25 мм²...1.5 мм²
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Дотримуватись зниження номінальних характеристик
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА6 посилений
Кольор корпусу	прозорий

Особливості	Значення
Матеріал штекерних контактів	Латунь Нікельований Луджений