

З'єднувальний кабель NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBV

Номер деталі: 1686609

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Довжина захисного шланга	10 м
Положення монтажу	Будь-який
Використання на відкритому повітрі	Всепогодне розміщення Клас C1 на основі IEC 60654-1
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Відносна вологість	5 - 100 % конденсування
Ступінь захисту	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Електричне підключення 1	Роз'єм прямий, 3-контактний
Електричне підключення 2	Відкритий кінець, 3-провідний
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Пневматичне з'єднання	для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Мінімальний радіус згину кабелю	100 мм
Склад кабелю	3 x 0,75 мм ²
Вага продукту	2500 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисного кабелепроводу	PA
Матеріал захисного гвинтового з'єднання шланга	PA
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріальні ущільнення	TPE