

**Кульовий кран**  
**VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T**  
Номер деталі: 1686636

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                        | Значення                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                        | 2-ходовий кульовий клапан                                                                                                                         |
| Спосіб приведення в дію            | механічно                                                                                                                                         |
| Спосіб ущільнення                  | М'який                                                                                                                                            |
| Положення монтажу                  | Будь-який                                                                                                                                         |
| Тип кріплення                      | Монтаж в лінію                                                                                                                                    |
| Під'єднання технологічного клапана | Rp1/2                                                                                                                                             |
| Індикатор положення перемикача     | Напрямок прорізу = напрямок потоку                                                                                                                |
| Схема отворів фланця               | F03<br>F04                                                                                                                                        |
| Внутрішній Ø                       | 16 мм                                                                                                                                             |
| Номінальний розмір DN              | 15                                                                                                                                                |
| Функція клапана                    | 2/2                                                                                                                                               |
| Допоміжне ручне керування          | Немає                                                                                                                                             |
| Напрямок потоку                    | Реверсивний                                                                                                                                       |
| Номінальний тиск арматури PN       | 63                                                                                                                                                |
| Момент спрацювання                 | 10 Н·м                                                                                                                                            |
| На підставі норм                   | DIN 3202-M3<br>EN10226-1<br>ISO 5211                                                                                                              |
| Середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Інертні гази<br>Вода - не водяна пара<br>Нейтральні рідини<br>Інші рідкі середовища за запитом |
| Температура середовища             | -10 °C...200 °C                                                                                                                                   |
| Швидкість потоку Kv                | 19.4 м³/год                                                                                                                                       |
| Інформація про матеріали           | Відповідно до RoHS                                                                                                                                |
| Відповідність LABS                 | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                               |
| Матеріал корпусу                   | високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                   |
| Номер матеріалу корпусу            | 1.4408                                                                                                                                            |

| Особливості                     | Значення                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Матеріальні ущільнення          | PTFE<br>PTFE підсилений                                            |
| Матеріал кулі                   | Високолегована нержавіюча сталь                                    |
| Номер матеріалу кулі            | 1.4408                                                             |
| Матеріал валу                   | Високолегована нержавіюча сталь                                    |
| Номер матеріалу валу            | 1.4401                                                             |
| Вага продукту                   | 650 г                                                              |
| Захист від вибуху               | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії                                           |