

Електромагнітна котушка MSN1W-24AC/12DC

Номер деталі: 170152

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 мс
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, пускова потужність 7,5 VA, утримуюча потужність 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA
Допустимі коливання напруги	при 50 Hz $\pm 10\%$ при 60 Hz -10...+20%
Відповідність LABS	VDMA24364-C1-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	80 г
Електричне підключення	3-ріп Форма А Кліпбар відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	Затикний З фіксуючим затискачем
Матеріал корпусу	РА
Матеріал штекерних контактів	Сталь
Матеріал обмотки	мідь