



Модуль розгалуження FRM-H-D-MIDI

Номер деталі: 170688

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0.02 МПа...1.6 МПа 0.2 бар...16 бар
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	5100 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7::-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	386 г
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском