

Роз'єм FB-TA-M12-5POL

Номер деталі: 171175

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Вага продукту	59 г
Електричне підключення	5-pin M12x1 / M12x1 Роз'єм / розетка
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Пропускна здатність по струму	4 А
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L