

Напрямний блок EAGF-V2-KF-80-200

Номер деталі: 1725847

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Крок	200 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	2300 Н
Максимальна статична сила Fy	3120 Н
Максимальна сила Fz	2300 Н
Максимальна сила Fz статична	3120 Н
Максимальний момент Mx	170 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	231 Н·м
Max. Moment My	191 Н·м
Максимальний момент My , статичний	259 Н·м
Максимальний момент Mz	191 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	259 Н·м
Сила переміщення	40 Н
Рухома маса	6682 г
Вага продукту	12037 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	54 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	3.8 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь