


ОСЬОВИЙ КОМПЛЕКТ EAMM-A-P5-28B-28A

Номер деталі: 1731474

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	12 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.28 кг·мм²
Передаваний крутний момент	1.1 Н·м
Вага продукту	40 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	P5-28B
Код інтерфейсу Motor In	28A
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	28B
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS