

Вакуумний насос VAS-2-M3-NBR

Номер деталі: 173438

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	1 мм
Діаметр присоски	2 мм
Ефективний діаметр присоски	1.6 мм
Положення підключення	зверху
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила відриву при 70% вакууму	0.14 Н
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	0.14 Н
Монтажна різьба	M3
Краплення присоски	M3
Приєднання вакууму	M3
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	55 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Високолегована сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR