


# Регулятор тиску LR-1/4-D-O-MINI-NPT

Номер деталі: 173649

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                      | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                               | D                                                                      |
| Робочий тиск                                | 0.1 МПа...1.6 МПа<br>1 бар...16 бар                                    |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.5 бар...12 бар                                                       |
| Максимальний гістерезис тиску               | 0.02 МПа<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                         |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Клас чистоти повітря на виході              | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Пневматичний порт 1                         | 1/4 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                     | 1/4 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                     |