

# Фільтр-регулятор LFR-1/8-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173756

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                      |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                 |
| Відведення конденсату                                            | ручне, без фіксації                                                    |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 22 см³                                                                 |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                       |
| Робочий тиск                                                     | 0.1 МПа...1.6 МПа<br>1 бар...16 бар                                    |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.2 бар                                                                |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 750 л/хв                                                               |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                    | 460 г                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>З кронштейном<br>за бажанням:                        |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/8 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/8 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                                  |
| Матеріал ємності                                                 | PC                                                                     |