

# Фільтр-регулятор LFR-1/8-D-5M-MINI-A-NPT

Номер деталі: 173761

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Mini                                                            |
| Модельний ряд                                                    | D                                                               |
| Положення монтажу                                                | Бажано вертикально                                              |
| Ступінь фільтрації                                               | 5 мкм                                                           |
| Відведення конденсату                                            | Повністю автоматичний                                           |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 22 см <sup>3</sup>                                              |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1.2 МПа<br>2 бар...12 бар                             |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.2 бар                                                         |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 650 л/хв                                                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                           | 5 °C...60 °C                                                    |
| Температура навколишнього середовища                             | 5 °C...60 °C                                                    |
| Вага продукту                                                    | 460 г                                                           |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>3 кронштейном<br>за бажанням:                 |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/8 NPT                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/8 NPT                                                         |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                           |
| Матеріал ємності                                                 | PC                                                              |