

Мастилорозпилювач LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Номер деталі: 173825

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мастила	110 см³
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	1.6 МПа 16 бар 232 psi
Мінімальна витрата для функції змащення	8 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	6300 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ємності	PC