

Відсічний клапан HE-1/4-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173893

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	40 мм
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	Немає
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Значення C	7.2 л/с-бар
b значення	0.28
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1500 л/хв
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Вага продукту	192 г
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Пневматичний порт 3	G1/8
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском