


## Поворотний фланець SNCL-63

Номер деталі: 174407

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                               | 63                                                                     |
| На підставі норм                     | ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                                               |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...90 °C                                                         |
| Максимальна вантажопідйомність       | 4 кН                                                                   |
| Вага продукту                        | 225 г                                                                  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал кріплення                   | Алюміній литий під тиском                                              |
| Матеріал підшипника                  | Пластик                                                                |
| Матеріал гвинтів                     | Сталь<br>Оцинкований                                                   |