


Поворотна цапфа ZNCF-32

Номер деталі: 174411

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	0.9 кН
Вага продукту	150 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Лита нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований