

Стопорний комплект KSM-6

Номер деталі: 175833

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....180 град.
Кут повороту	180 град.
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-5 град.
Конструкція	Зупиночний важіль
Визначення положення	без
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	30 г
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований