

Муфта
EAMC-65-90-XX-25
Номер деталі: 176038

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр захвату 2	25 мм
Розмір	65
Номінальна довжина	90 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	417 кг·мм ²
Вага продукту	535 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS