

# Комплект розподільника CPV10-BS-5/3G-M7

Номер деталі: 176055

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                             | 5/3 закритий                                                    |
| Пневматичне робоче з'єднання                | M7                                                              |
| Робочий тиск                                | 2.5 бар...10 бар                                                |
| Номінальний розмір                          | 4 мм                                                            |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Тиск розриву                                | 30 бар                                                          |
| Час відключення                             | 30 мс                                                           |
| Час увімкнення                              | 20 мс                                                           |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Ударостійкість                              | 30 g/11 ms згідно EN 60068-2-27                                 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                               | 23 г                                                            |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                     | M7                                                              |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                                             |
| Матеріал корпусу                            | Цинк дитий під тиском                                           |