

Комплект розподільника CPV14-BS-5/3G-1/8

Номер деталі: 176057

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/3 закритий
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	2.5 бар...10 бар
Номінальний розмір	6 мм
Положення монтажу	Будь-який
Тиск розриву	30 бар
Час відключення	30 мс
Час увімкнення	22 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Ударостійкість	30 g/11 ms згідно EN 60068-2-27
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	190 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском