

Таймер PZVT-120-SEC

Номер деталі: 177616

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом
Тиск вимкнення	0.1 бар
Робочий тиск	2 бар...6 бар
Тиск включення	1.6 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	50 л/хв
Регульований час затримки	8 с...120 с
Точність налаштування	±3 с
Тривалість паузи для скидання	200 мс
Точність повторюваності налаштування часу	±1,2 с
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP54 Із захисною кришкою та передньою рамою згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	45 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ABS