

Розгалужувач мультипіновий MPV-E/A12-M8

Номер деталі: 177670

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою за бажанням:
Вага продукту	120 г
Технологія електричного підключення I/O	M8 3-pin
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Пропускна здатність за струмом на один слот	1 А
Пропускна здатність по струму	4 А
Ступінь захисту	IP65 в змонтованому стані згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA6 посилений
Матеріал розетки	Латунь